

**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, lustruit, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713550 200
GTIN	4003773022848
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei

Suprafață	negru fosfatat
Tip produs	Clește multifuncțional