

**Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713150 160
GTIN	4003773013099
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește multifuncțional