

Set de scule pentru montaj, 59 buc. cu geantă pentru montaj



Date comandă

Numărul de comandă	680302
GTIN	2050001016430
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru **întreținerea și mentenanța preventivă a instalațiilor, mașinilor, dispozitivelor etc.**

Livrare:

Metru de tâmplărie din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3

DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 piese)

PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150

GARANT Set de chei fixe duble 6 – 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6×7 - 30×34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale cu suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660910 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5

PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 3,5

PB Swiss Tools Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668100 Ref. 1; 2

KNIPEX® Clește universal: 1 buc. Cod 701500 Ref. 180

KNIPEX® Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 705500 Ref. 250

KNIPEX® Clește pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210

Clește de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250

KNIPEX® Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș: 1 buc. Cod 713150 Ref. 160
 Clește pentru inele de siguranță interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
 Clește pentru inele de siguranță exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
KNIPEX® Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724900 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri și punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300
 Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754500 Ref. 32
 Alezor **PB Swiss Tools**: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
 Cuțit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
 Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
 Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
 Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B
 Geantă pentru montaj: 1 buc. Cod 690200

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Tip produs

Trusă de scule

Accesorii

Marker permanent Dura-Ink® 15 Culoarea scrisului B

085154 B

Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit Lungimea totală 160 mm

713150 160

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță „multicraft” Mărimea fantei în cruce 1

668100 1

Set de șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță „multicraft” Număr de șurubelnițe 5

660910 5

Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă Lățimea tijei b 6,5 mm

664800 6,5

Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g

750110 300

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 8

626072 8

668100 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță „multicraft”
Mărimea fantei în cruce 2

Clește pentru inele de siguranță Tip J2	719805 J2
Perie de mână din sârmă Sârmă din oțel netedă 0,35 mm Număr de rânduri per perie 3	575000 3
Clește pentru instalatori cu canale, fosfatat Lungimea totală 250 mm	704900 250
Set de dornuri conice în suport din plastic Număr de unelte 6	745600 6
Geantă din piele pentru montaj, cu perete central	690200
Alezor pătrat cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm	831700 110
Clește pentru inele de siguranță Tip A2	719905 A2
Daltă lată Lungimea totală 175 mm	740500 175
Cuțit fix pentru cablu	844300
Clește universal, polizat Lungimea totală 180 mm	701500 180
Clește cu tăiere laterală, polizat Lungimea totală 160 mm	724900 160
Bandă izolatoare Culoarea BLACK	083654 BLACK
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 3,5 mm	665020 3,5
Set de 5 pile multifuncționale în husă pliabilă Dantură 2 Lungime fără coadă 200 mm	517200 200
Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor Ø cap ciocan 32 mm	754500 32
Set de chei fixe duble Număr de chei 12	610610 12
Clește de prindere universal cu bac prismatic Lungimea totală 250 mm	708205 250
Gresor din plastic cu țevă pentru scurgere Volum 125 ml	083532 125
Clește greu pentru tăiat Lungimea totală 210 mm	706610 210
Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner fix	581220
Set de scule pentru montaj, 59 buc. fără geantă	680305
Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m	466005 2