

## Set de scule standard, 18 buc. în trusă de scule textilă



### Date comandă

Numărul de comandă	680200
GTIN	2050001016416
Clasa articolului	66H

### Descriere

#### Aplicație:

Cuprinde toate sculele de calitate necesare pentru **mici reparații în casă și în gospodărie.**

#### Livrare:

Metru de tâmplărie din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

**DICK** Pilă lată multifuncțională cu mâner: 1 buc. Cod 515000 Ref. 200

**PUK**® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581240

Șurubelniță lată: Câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5; 8

Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Cod 665050 Ref. 3

Șurubelniță pentru Phillips: 1 buc. Cod 668401 Ref. 2

**KNIPEX**® Clește universal: 1 buc. Cod 701601 Ref. 160

Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 706101 Ref. 250

**KNIPEX**® Clește pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 180

**KNIPEX**® Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș: 1 buc. Cod 713100 Ref. 140

Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300

Foarfecă de lucru: 1 buc. Cod 769100 Ref. 180

Cheie franceză: 1 buc. Cod 814001 Ref. 200

Sulă: 1 buc. Cod 831600 Ref. 80

**Tajima** Cuțit universal cu lame de rupere: 1 buc. Cod 845000

Șpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 40

Trusă de scule: 1 buc. Cod 692257 Ref. 1

#### Notă:

**Livrarea se face cu sculele sortate în trusă de scule.**

## Descriere tehnică

Număr de piese	18
Tip produs	Trusă de scule

## Accesorii

Cheie franceză Lungimea totală 200 mm	814001 200
Cuțit universal cu 3 lame, 18 mm	845000
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 140 mm	713100 140
Ciocan de lăcătușerie Greutate fără coadă 300 g	750125 300
Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner ergonomic	581240
Clește universal, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	701600 160
Șpaclu, mâner din lemn Lățime 40 mm	087650 40
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 8 mm	660701 8
Foarfecă pentru hârtie și textile Lungimea totală 180 mm	769100 180
Pilă lată multifuncțională cu mâner, dantură specială Lungime fără coadă 200 mm	515000 200
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2	668401 2
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 200 mm	813960 200
Clește pentru instalatori acoperit cu vopsea pulbere Lungimea totală 250 mm	706101 250
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm	660701 3,5
Tester de tensiune unipolar Lățimea lamei 3 mm	665050 3

Sulă cu mâner din plastic Lungimea lamei 80 mm	831600 80
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 5,5 mm	660701 5,5
Clește greu pentru tăiat Lungimea totală 180 mm	706610 180
Trusă din material textil pentru scule, cu sistem de închidere cu clic Tip 1	692257 1
Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m	466005 2