

## Set de scule pentru montaj, 59 buc. fără geantă



### Date comandă

Numărul de comandă	680305
GTIN	2050001017697
Clasa articolului	66H

### Descriere

#### Aplicație:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru **întreținerea și mentenanța preventivă a instalațiilor, mașinilor, dispozitivelor etc.**

#### Livrare:

**STABILA**® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3

**DICK** Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 piese)

**PUK**® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150

**GARANT** Set de chei fixe duble 6 – 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6x7 - 30x34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale cu suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10 mm)

**PB Swiss Tools** Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660910 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5

**PB Swiss Tools** Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 3,5

**PB Swiss Tools** Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668100 Ref. 1; 2

**KNIPEX**® Clește universal: 1 buc. Cod 701500 Ref. 180

**KNIPEX**® Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 705500 Ref. 250

**KNIPEX**® Clește pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210

Clește de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250

**KNIPEX**® Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș: 1 buc. Cod 713150 Ref. 160

Clește pentru inele de siguranță interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2

Clește pentru inele de siguranță exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2

**KNIPEX®** Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724900 Ref. 160

**RENNSTEIG** Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175

**RENNSTEIG** Set de dornuri și punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)

Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300

Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754500 Ref. 32

Alezor **PB Swiss Tools**: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110

Cuțit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175

Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125

Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK

Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B

#### Notă:

**Unealta este furnizată slăbită.**

## Descriere tehnică

Tip produs

Trusă de scule

## Accesorii

Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit Lungimea totală 160 mm

713150 160

Gresor din plastic cu țevă pentru scurgere Volum 125 ml

083532 125

Alezor pătrat cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm

831700 110

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță „multicraft”  
Mărimea fantei în cruce 2

668100 2

Cuțit fix pentru cablu

844300

Clește greu pentru tăiat Lungimea totală 210 mm

706610 210

Clește pentru instalatori cu canale, fosfatat Lungimea totală 250 mm

704900 250

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță „multicraft”  
Mărimea fantei în cruce 1

668100 1

Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă  
Greutate fără coadă 300 g

750110 300

Bandă izolatoare Culoarea BLACK

083654 BLACK

Clește pentru inele de siguranță Tip A2	719905 A2
Clește universal, polizat Lungimea totală 180 mm	701500 180
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 3,5 mm	665020 3,5
Clește de prindere universal cu bac prismatic Lungimea totală 250 mm	708205 250
Clește pentru inele de siguranță Tip J2	719805 J2
Set de șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță „multicraft” Număr de șurubelnițe 5	660910 5
Set de șurubelnițe unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 8	626072 8
Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă Lățimea tijei b 6,5 mm	664800 6,5
Set de 5 pile multifuncționale în husă pliabilă Dantură 2 Lungime fără coadă 200 mm	517200 200
Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor Ø cap ciocan 32 mm	754500 32
Perie de mână din sârmă Sârmă din oțel netedă 0,35 mm Număr de rânduri per perie 3	575000 3
Daltă lată Lungimea totală 175 mm	740500 175
Set de chei fixe duble Număr de chei 12	610610 12
Set de dornuri conice în suport din plastic Număr de unelte 6	745600 6
Marker permanent Dura-Ink® 15 Culoarea scrisului B	085154 B
Clește cu tăiere laterală, polizat Lungimea totală 160 mm	724900 160
Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner fix	581220
Suport de prindere din plastic Pentru număr chei 12	611500 12
Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m	466005 2