

Set de scule pentru electricieni, 36 buc. fără geantă



Date comandă

Numărul de comandă	680455
GTIN	2050001017703
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde cele mai importante scule de calitate pentru instalația electrică.

Conținut:

Metru de tâmplărie din lem: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

STABILA® Nivelă electronică din aliaj metalic ușor: 1 buc. Cod 467030 Ref. 400

PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220

Wera Șurubelniță lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 663100 Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Cod 665014 Ref. 2,5

Cheie pentru siguranțe electrice, conform EN 60900 complet izolată până la 1000 V: 1 buc. Cod 665800 de 2 – 63 A

Wera Șurubelniță pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668600 Ref. 1; 2

KNIPEX® Clește universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 160

KNIPEX® Clește pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705740 Ref. 250

Knipex Clește cu fălci rotunde plate, izolat VDE, cu tăiș: 1 buc. Cod 713300 Ref. 160

KNIPEX® Clește cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160

KNIPEX® Clește de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160

JOKARI® Cuțit de dezizolare: 1 buc. Cod 728010 Ref. 8 – 28

RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, plată: 1 buc. Cod 742500 Ref. 250

RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, ascuțită: 1 buc. Cod 742600 Ref. 250

RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră pentru electrician, plată: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250

GARANT Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500

Baros cu coadă: 1 buc. Cod 751010 Ref. 1

Milwaukee® Set de burghie din carbură pentru beton, în cutie din plastic: 1 buc. Cod 786081 Ref. 5 (Ø 4 –10 mm)

PB Swiss Tools Alezor: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110

RUNPOTEC® Cablu de tragere din nailon: 1 buc. Cod 814862 Ref. 10

Cuțit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300

Șpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 50

Vas de mixare din cauciuc: 1 buc. Cod 087680 Ref. 125

Pensulă de apă: 1 buc. Cod 087005 Ref. 20

Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK

Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081557 LR3
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Nivelă cu bulă, din metal ușor Lungime 400 mm	467030 400
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 500 g	750110 500
Clește de dezizolat, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	728750 160
Daltă de cioplit pietre,ascuțită Lungimea totală 250 mm	742600 250
Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Daltă pentru electrician Lungimea totală 250 mm	743000 250
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1	668600 1
Șpaclu, mâner din lemn Lățime 50 mm	087650 50
Vas pentru amestec Ø maxim 125 mm	087680 125

Clește pentru instalatori Alligator® Manșoane de prindere VDE Lungimea totală 250 mm	705740 250
Clește universal, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	701700 160
Bandă izolatoare Culoarea BLACK	083654 BLACK
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663100 4
Clește cu tăiere laterală, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	725300 160
Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner fix	581220
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 6,5 mm	663100 6,5
Cuțit fix pentru cablu	844300
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 8 mm	663100 8
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663100 5,5
Alezor pătrat cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm	831700 110
Pensulă cilindrică industrială Ø 20 mm	087005 20
Daltă de cioplit pietre, plată Lungimea totală 250 mm	742500 250
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 160 mm	713300 160
Cuțit de dezizolare cu lamă tip cârlig Pentru Ø cablu 8-28 mm	728010 8-28
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2	668600 2
Set de burghie din carbură pentru beton Număr de burghie 8	786080 8
Șurubelniță VDE pentru siguranțe electricecomplet izolată	665800
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 2,5 mm	665020 2,5
Cablu de tragere din nylon Lungimea benzii 10 m	814862 10
	663100 3,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner
Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm

Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m

466005 2