



Șurubelniță dinamometrică, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	659950 3
GTIN	4013288096449
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare șurubelniță este **reglată în prealabil la momentul potrivit** pentru fiecare mărime a șuruburilor.

Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării și manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părții antrenante și momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.

La atingerea momentului presetat șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. **Nu mai este posibilă strângerea șurubului.**

Ref. 2 – 4 pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală.

Ref. TX6 – TX20 pentru șuruburi cu **profil Torx®**.

Ref. 6IP – 20IP pentru șuruburi cu **profil Torx Plus®**.

Aplicație:

Ideal pentru montajul plăcuțelor amovibile.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	65 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±10 %

Momentul reglat	300 cNm
Momentul reglat	3 Nm
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	strângeți
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Lungimea totală L	175 mm
Greutate	124 g
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Datele pot fi protoco­late	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Denumirea producătorului	300 Hex
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică