

Set de scule pentru montaj, 107 buc. fără geantă



Date comandă

Numărul de comandă	680355
GTIN	2050001016799
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru **întreținerea și mentenanța preventivă a instalațiilor, mașinilor, dispozitivelor etc.**

Livrare:

Compas de trasare: 1 buc. Cod 457600 Ref. 200

Ac de trasat, cu vârfuri la ambele capete: 1 buc. Cod 458400

STABILA® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 buc.)

Pile de precizie sortate în husă din plastic: 1 buc. Cod 518930 (6 buc.)

Perie de sârmă, cu 3 rânduri: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3

Ramă de ferăstrău pentru metale, cu pânză: 1 buc. Cod 580700 Ref. 300

GARANT Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195

GARANT Cheie fixă dublă 6 – 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6x7 – 30x34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12

GARANT Cheie inelară dublă 6 – 22 mm: 1 buc. Cod 615610 Ref. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale în suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)

Șurubelniță unghiulară pentru Torx®: 1 buc. Cod 624857 Ref. 8 (TX6 – TX25)

Set de chei tubulare 1/2 inch: 1 buc. Cod 637718 Ref. 6 (16 buc.)

GARANT Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools Șurubelniță lată, scurtă: 1 buc. Cod 664100 Ref. 6,5

PB Swiss Tools Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5

PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 3,5
GARANT Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
 Clește universal: 1 buc. Cod 703000 Ref. 180
 Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 706151 Ref. 250
KNIPEX® Clește pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210
 Clește de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250
 Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș: 1 buc. Cod 713200 Ref. 160
 Clește pentru inele de siguranță interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
 Clește pentru inele de siguranță exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
 Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725250 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. Cod 740600 Ref. 150
RENNSTEIG Set de dornuri și punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Ciocane de lăcătușerie cu coadă din 3 componente: Câte 1 buc. Cod 750450 Ref. 300; 500
 Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754500 Ref. 32
 Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766042 Ref. 260
 Foarfecă de electrician: 1 buc. Cod 769005 Ref. 130
 Alezor **PB Swiss Tools**: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
 Cuțit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
 Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
 Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
 Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
 Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Perie de mână din sârmă/Sârmă din oțel netedă 0,35 mm	575000 3
Număr de rânduri per perie 3	
Cuțit fix pentru cablu	844300

Compas de trasare Lungime L 200 mm	457600 200
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1
Miniferăstrău tip arc Mâner ergonomic	581195
Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă Lățimea tijei b 6,5 mm	664800 6,5
Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente Greutate fără coadă 500 g	750450 500
Set de pile de precizie, 6 buc. în cutie din plastic	518930
Clește pentru inele de siguranță Tip A2	719905 A2
Clește greu pentru tăiat Lungimea totală 210 mm	706610 210
Clește pentru instalatori, izolat în plastic Lungimea totală 250 mm	706151 250
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667690 2
Marker permanent Dura-Ink® 15 Culoarea scrisului B	085154 B
Clește pentru inele de siguranță Tip J2	719805 J2
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc. Tip 6	637718 6
Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale nichelate Număr de șurubelnițe 9	626072 9
Set de chei fixe duble Număr de chei 12	610610 12
Gresor din plastic cu țevă pentru scurgere Volum 125 ml	083532 125
Ramă de ferăstrău pentru metal 317 cu bandă bimetal 24 dinți	580700
Daltă lată Lungimea totală 175 mm	740500 175
Set de dornuri conice în suport din plastic Număr de unelte 6	745600 6
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 3,5 mm	665020 3,5
Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor Ø cap ciocan 32 mm	754500 32
Set de 5 pile multifuncționale în husă pliabilă Dantură 2 Lungime fără coadă 200 mm	517200 200

Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 150 mm	740600 150
Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx®fosfatată Număr de șurubelnițe 11	624870 11
Foarfecă de electrician, nichelatăcu clește pentru tăiat sârma Lungimea totală 130 mm	769005 130
Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente Greutate fără coadă 300 g	750450 300
Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit Lungimea totală 160 mm	713200 160
Clește de prindere universal cu bac prismatic Lungimea totală 250 mm	708205 250
Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Bandă izolatoare Culoarea BLACK	083654 BLACK
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 6,5 mm	664100 6,5
Clește universal din vanadiu, fosfatat Lungimea totală 180 mm	703000 180
Set de șurubelnițe late pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Număr de șurubelnițe 5	660031 5
Alezor pătrat cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm	831700 110
Ac de trasat cotit	458400
Clește cu tăiere laterală, șlefuit Lungimea totală 160 mm	725250 160
Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente Lungimea totală 260 mm	766042 260
Set de chei inelare duble, cotite Număr de chei 8	615500 8
Suport de prindere din plastic Pentru număr chei 12	611500 12
Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m	466005 2