

## Set de scule pentru electricieni, 82 buc. fără geantă



### Date comandă

Numărul de comandă	680505
GTIN	2050001017710
Clasa articolului	66H

### Descriere

#### Aplicație:

Cuprinde cele mai importante scule de calitate pentru instalația electrică.

#### Conținut:

Set de burghie elicoidale HSS, în cutie: 1 buc. Cod 115000 Ref. 1 – 10

Metru de tâmplărie din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2

Aparat de trasat cu cretă cu pudră de culoare: Câte 1 buc. Cod 467590 Ref. 1; 467595 Ref. R

**STABILA®** Nivelă electronică din aliaj metalic ușor: 1 buc. Cod 467030 Ref. 400

**DICK** Pilă lată, dantură 1, cu mâner: 1 buc. Cod 510100 Ref. 150

**DICK** Pilă semirotondă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod 513200 Ref. 150

**DICK** Pilă rotundă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod 514200 Ref. 150

Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3

**PUK®** Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220

Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630168 Ref. 6

(17 buc.)

**Wera** Șurubelniță lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 663100 Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**PB Swiss Tools** Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 2,5

**BENNING** Dispozitiv de verificare a tensiunii „analogic”: 1 buc. Cod 473105 Ref. Analogic

Cu buzunar: 1 buc. Cod 473336 Ref. B

Cheie pentru siguranțe electrice, conform EN 60900 complet izolată până la 1000 V: 1 buc. Cod 665800 de 2 – 63 A

**Wera** Șurubelniță pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668600 Ref. 1; 2

**KNIPEX®** Clește universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 160

**KNIPEX**® Clește pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705740 Ref. 250  
**KNIPEX**® Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș, izolat VDE: 1 buc. Cod 713300 Ref. 160  
**KNIPEX**® Clește cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160  
**KNIPEX**® Clește de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160  
**JOKARI**® Cuțit de dezizolare: 1 buc. Cod 728010 Ref. 8 – 28  
**RENNSTEIG** Daltă de cioplit piatră, plată: 1 buc. Cod 742500 Ref. 250  
**RENNSTEIG** Daltă de cioplit piatră, ascuțită: 1 buc. Cod 742600 Ref. 250  
**RENNSTEIG** Daltă de cioplit piatră pentru electrician, plată: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250  
**GARANT** Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500  
 Baros cu coadă: 1 buc. Cod 751055 Ref. 1  
 Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766000 Ref. 260  
 Foarfecă pentru telefon: 1 buc. Cod 769005 Ref. 130  
**Milwaukee**® Burghiu din carbură pentru piatră, în cutie din plastic: 1 buc. Cod 786081 Ref. 5 (Ø 4 –10 mm)  
 Daltă lată: 1 buc. Cod 794800 Ref. 16  
**RUNPOTEC**® Cablu de tragere din nailon: 1 buc. Cod 814862 Ref. 10  
 Alezor pătrat: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110  
 Cuțit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300  
 Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK  
 Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK  
 Șpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 50  
 Vas de mixare din cauciuc: 1 buc. Cod 087680 Ref. 125  
 Pensulă de apă: 1 buc. Cod 087005 Ref. 20  
**Notă:**  
**Unealta este furnizată slăbită.**

## Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081557 LR3
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Trusă de scule

## Accesorii

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663100 3,5
Pilă lată Lungime fără coadă 150 mm	510100 150

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 6,5 mm	663100 6,5
Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente Lungimea totală 260 mm	766000 260
Pilă rotundă Lungime fără coadă 150 mm	514200 150
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1	668600 1
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 8 mm	663100 8
Clește universal, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	701700 160
Daltă lată cu mâner de lemn Lățimea lamei 16 mm	794800 16
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 160 mm	713300 160
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663100 5,5
Dispozitiv cu sfoară de trasat 30 m Retragerie (× ori) 1	467590 1
Șurubelniță VDE pentru siguranțe electricecomplet izolată	665800
Clește cu tăiere laterală, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	725300 160
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch17 buc. Tip 6	630168 6
Daltă de cioplit pietre,plată Lungimea totală 250 mm	742500 250
Cablu de tragere din nylon Lungimea benzii 10 m	814862 10
Șpaclu, mâner din lemn Lățime 50 mm	087650 50
Vas pentru amestec Ø maxim 125 mm	087680 125
Daltă de cioplit pietre,ascuțită Lungimea totală 250 mm	742600 250
Foarfecă de electrician, nichelatăcu clește pentru tăiat sârma Lungimea totală 130 mm	769005 130
Pensulă cilindrică industrială Ø 20 mm	087005 20
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663100 4
	665020 2,5

Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială  
Lățimea lamei 2,5 mm

Cuțit de dezizolare cu lamă tip cârlig Pentru Ø cablu 8-28 mm

728010 8-28

Cuțit fix pentru cablu

844300

Pilă semirotondă Lungime fără coadă 150 mm

513200 150

Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner fix

581220

Pudră colorată pentru sfoara de trasat 250 g Tip R

467595 R

Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL® Tip de dispozitiv ANALOG

473105 ANALOG

Clește pentru instalatori Alligator® Manșoane de prindere VDE Lungimea totală 250 mm

705740 250

Clește de dezizolat, cromatizat VDE Lungimea totală 160 mm

728750 160

Set de burghie elicoidale HSS Cod 114000 în cutie Tip 1-10

115000 1-10

Bandă izolatoare Culoarea BLACK

083654 BLACK

Geantă Duspol Tip B

473336 B

Perie de mână din sârmă Sârmă din oțel netedă 0,35 mm  
Număr de rânduri per perie 3

575000 3

Daltă pentru electrician Lungimea totală 250 mm

743000 250

Alezor pătrat cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm

831700 110

Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă  
Greutate fără coadă 500 g

750110 500

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2

668600 2

Nivelă cu bulă, din metal ușor Lungime 400 mm

467030 400

Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală  
100 mm

519400 100

Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m Lungime 2 m

466005 2