

Set de scule, 29 buc. scule izolate VDE în mapă de scule



Date comandă

Numărul de comandă	680540
GTIN	2050001017611
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde **scule, izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682**. Mapă cu scule din piele sintetică netedă.

Livrare:

Cheie fixă simplă: Câte 1 buc. Cod 613333 Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19

wiha Cheie tubulară cu mâner: Câte 1 buc. Cod 622500 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Șurubelniță lată pentru electrician: Câte 1 buc. Cod 663301 Ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 2,5

BENNING Dispozitiv de verificare a tensiunii „analogic”: 1 buc. Cod 473105 Ref. ANALOG

Cheie pentru siguranțe electrice, complet izolată până la 1000 V conform EN 60900: 1 buc. Cod 665800

Șurubelniță de electrician pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668631 Ref. 1; 2

KNIPEX® Clește universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 180

KNIPEX® Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș: 1 buc. Cod 713300 Ref. 200

KNIPEX® Clește cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160

KNIPEX® Clește de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160

KNIPEX® Foarfecă pentru cabluri: 1 buc. Cod 730350 Ref. 165

KNIPEX® Cuțit pentru cablu, fixat: 1 buc. Cod 844410

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în trusă de scule.

Descriere tehnică

Număr de piese	29
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă complet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663301 3,5
Cheie tubulară cu mâner complet izolată Deschiderea cheii 5,5 mm	622500 5,5
Cheie tubulară cu mâner complet izolată Deschiderea cheii 7 mm	622500 7
Cheie tubulară cu mâner complet izolată Deschiderea cheii 9 mm	622500 9
Șurubelniță VDE pentru siguranțe electrice complet izolată	665800
Cheie fixă simplă complet izolată Deschiderea cheii 18 mm	613330 18
Șurubelniță de electrician pentru Phillips complet izolată Mărimea fantei în cruce 2	668631 2
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 2,5 mm	665020 2,5
Foarfeca de cablu cu izolație VDE izolată VDE Lungimea totală 165 mm	730350 165
Clește universal, cromat izolat VDE Lungimea totală 180 mm	701700 180
Cheie fixă simplă complet izolată Deschiderea cheii 16 mm	613330 16
Clește cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE Lungimea totală 200 mm	713300 200
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă complet izolată Lățimea tijei b 6,5 mm	663301 6,5
Cheie fixă simplă complet izolată Deschiderea cheii 13 mm	613330 13
	668631 1

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată
Mărimea fantei în cruce 1

Cuțit pentru fixat cabluricomplet izolat conform VDE	844410
Clește cu tăiere laterală, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	725300 160
Cheie fixă simplăcomplet izolată Deschiderea cheii 10 mm	613330 10
Cheie fixă simplăcomplet izolată Deschiderea cheii 19 mm	613330 19
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 6 mm	622500 6
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663301 4
Dispozitiv de verificare a tensiuniiDUSPOL® Tip de dispozitiv ANALOG	473105 ANALOG
Clește de dezizolat, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	728750 160
Cheie fixă simplăcomplet izolată Deschiderea cheii 17 mm	613330 17
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 10 mm	622500 10
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 8 mm	622500 8
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663301 5,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 2,5 mm	663301 2,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 3 mm	663301 3
Dispozitiv de verificare a tensiuniiDUSPOL® Tip de dispozitiv ANALOG	473106 ANALOG
Mapă pentru scule, cu fermoar și perete central	691538