



Clește universal manual de nituit cu cap pivotant



Date comandă

Numărul de comandă	770310
GTIN	4045197220608
Clasa articolului	72E

Descriere

Execuție:

Corp robust, cu mecanism complex cu pârghie. Cap de nit pivotant la 360°.

Aplicație:

Pentru prelucrarea niturilor oarbe (toate materialele). Nu este recomandat pentru piulițe niturilor din oțel M6 (numai pentru aluminiu).

Piese de schimb:

Dorn filetat Cod 770301, bacuri ale mandrinei Cod 770305.

Duză pentru nituri oarbe: 2,4; 3; 4; 5 mm

Duză dorn filetat pentru piulițele nitului: M3; M4; M5; M6

Insertie pentru nituri cu șurub: M4; M5; M6

Descriere tehnică

Insertie pentru nituri cu șurub	M4; M5; M6
Duză pentru nituri oarbe	2,4; 3; 4; 5 mm
Duză dorn filetat pentru piulițele nitului	M3; M4; M5; M6
Tip produs	Clește manual de nituit

Accesorii

Dorn filetat cu șurub Tip M6	770301 M6
Dorn filetat cu șurub Tip M3	770301 M3
Pereche de bacuri de schimb ale mandrinei	770305
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M4	770401 M4
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M5	770401 M5