

Garant**Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, Ø DC h8: 7,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114200 7,3
GTIN	4045197015815
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Grosime standard a miezului fără conicitate.

Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.

Canale spațioase și șlefuite cu spiră îngustă.

Suprafață lustruită.

Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii L_c	69 mm
Ø nominal D_c	7,3 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D_s	7,3 mm
Lungimea totală L	109 mm
Avans f în aluminiu, plastic cu așchii lungi	0,14 mm/rot
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	58,1 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	W
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		