

Set de scule A / 95 buc. – echipare de bază



Date comandă

Numărul de comandă	680560
GTIN	2050001021847
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Seturi uzuale pentru amplasarea în dulapurile mobile pentru scule, bancuri de lucru, dulapurile cu sertare etc.

Livrare:

Tajima Ruletă: 1 buc. Cod 462300 Ref. 5

DICK Pilă semirotondă, dantură 2: 1 buc. Cod 513200 Ref. 200

Mâner de pilă din lemn de esență tare: 1 buc. Cod 519400 Ref. 120

Set de pile de precizie, în cutie din tablă: 1 buc. Cod 518950 (6 buc.)

Perie de mână din sârmă de oțel: 1 buc. Cod 575000 Ref. 4

Stahlwille® Set de chei fixe duble: 1 buc. Cod 611000 Ref. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Stahlwille® Set de chei inelare duble: 1 buc. Cod 615500 Ref. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Set de șurubelnițe unghiulare pentru locaș hexagonal: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10mm)

Stahlwille® Set de chei tubulare 1/2 inch, inclusiv parte de acționare: 1 buc. Cod 637916 Ref. 6 (28 buc.)

Wera Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660110 Ref. 6 (3,5 - 10 mm)

Dispozitiv de verificare a tensiunii 150 – 250 V: 1 buc. Cod 665014 Ref. 2,5

PB Swiss Tools Șurubelniță lată, scurtă: 1 buc. Cod 664100 Ref. 6,5

Wera șurubelniță scurtă pentru Phillips: 1 buc. Cod 668260 Ref. 25

Wera Set de șurubelnițe pentru Phillips: 1 buc. Cod 667710 Ref. 3 (3 piese)

KNIPEX® Clește universal de forță, cromat: 1 buc. Cod 700400 Ref. 180

KNIPEX® Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 705900 Ref. 250
KNIPEX® Clește cu tăiere laterală, cromat: 1 buc. Cod 724861 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri și punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500
Wera Ciocan din plastic cu inserții de uretan: 1 buc. Cod 754200 Ref. 32
PB Swiss Tools Sulă cu mâner din plastic: 1 buc. Cod 831600 Ref. 110
RENNSTEIG Răzuitor concav triunghiular cu mâner din lemn: 1 buc. Cod 836010 Ref. 150
RENNSTEIG Răzuitor lat cu mâner din lemn: 1 buc. Cod 837020 Ref. 200
Tajima Cuțit universal, lamă 18 mm: 1 buc. Cod 845030
 Gresor din plastic cu țevă din alamă: 1 buc. Cod 083529 Ref. 80
 Recuperator magnetic telescopic: 1 buc. cod 081650 (lungime 160 – 670 mm)
 Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR3
Număr de baterii incluse	3
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan Ø cap ciocan 32 mm	754200 32
Clește pentru instalatori Cobra® cromat Lungimea totală 250 mm	705900 250
Set de șurubelnițe pentru Phillips, cu mâner Kraftform Număr de șurubelnițe 3	667710 3
Set de chei fixe duble Număr de chei 10	611000 10
Răzuitor lat Lungimea lamei 200 mm	837020 200
Clește universal de forță, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 180 mm	700400 180
Recuperator magnetic telescopic	081650
Sulă cu mâner din plastic Lungimea lamei 110 mm	831600 110
	519400 100

Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 100 mm

Lanteră de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Gresor mic din plastic Volum 80 ml	083529 80
Set de șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Număr de șurubelnițe 6	660110 6
Pilă semirotundă Lungime fără coadă 200 mm	513200 200
Set de dornuri coniceîn suport din plastic Număr de unelte 6	745600 6
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724860 160
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 2,5 mm	665020 2,5
Cuțit universal cu mâner din 2 componentecu 1 lamă, 18 mm	845030
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch28 buc. Tip 6	637916 6
Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 2S	668260 2S
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 6,5 mm	664100 6,5
Daltă lată Lungimea totală 175 mm	740500 175
Răzuitor concav triunghiular Lungimea lamei 150 mm	836010 150
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 500 g	750110 500
Set de șurubelnițe unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 8	626072 8
Perie de mână din sârmăSârmă din oțel netedă 0,35 mm Număr de rânduri per perie 4	575000 4
Set de pile de precizie, 6 buc.în cutie din tablă	518950
Ruletăextra robustă Lungimea benzii 5 m	462300 5
Set de chei inelare duble, cotite Număr de chei 10	615500 10
Set de șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Număr de șurubelnițe 5	660110 5