

Set de scule electrice, 118 buc. fără trusă



Date comandă

Numărul de comandă	680405
GTIN	2050001016805
Clasa articolului	66H

Descriere

Conținut:

GARANT Șubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150

Stahlwille® Cheie combinată: Câte 1 buc. Cod 613500 Ref. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Șurubelniță unghiulară pentru locaș hexagonal: câte 1 buc. Cod 626038 Ref. 0,7; 0,9

Câte 1 buc. Cod 626037 Ref. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

câte 1 buc. Cod 626039 Ref. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630325 Ref. SD (41 buc.)

PB Swiss Tools Șurubelniță lată pentru electricieni: Câte 1 buc. Cod 663000 Ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools Șurubelniță lată, scurtă: Câte 1 buc. Cod 664100 Ref. 5,5; 8

PB Swiss Tools Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă: câte 1 buc. Cod 664800 Ref. 4; 5,5

PB Swiss Tools Șurubelniță cotită pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 669400 Ref. 1; 2

PB Swiss Tools Șurubelniță pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 668000 Ref. 0; 1; 2; 1K; 2K

Oglindă de inspecție: 1 buc. Cod 081620 Ref. 23

Wera Șurubelniță electronică pentru fantă: câte 1 buc. Cod 669900 Ref. 2,5; 3; 4

Wera Șurubelniță electronică pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 669905 Ref. 0; 1

Wera Șurubelniță electronică pentru Pozidriv: 1 buc. Cod 669910 Ref. 0

KNIPEX® Clește pentru instalatori Cobra®: 1 buc. Cod 705800 Ref. 125

Pensetă antimagnetică, ascuțită: 1 buc. Cod 727520 Ref. AM

Pensetă antimagnetică, în trepte / ascuțită: 1 buc. Cod 727580 Ref. AM

Pensetă antimagnetică cu acțiune în cruce, vârf îndoit / ascuțită: 1 buc. Cod 727700 Ref. AM

Pensetă antimagnetică de extragere, pentru pachete micro: 1 buc. Cod 727840 Ref. AM

Pensetă antimagnetică, complet izolată, ascuțită: 1 buc. Cod 727920 Ref. AM

Forceps pentru montaj: 1 buc. Cod 727950 Ref. 200

GARANT Clește cu tăiere laterală pentru electronică: 1 buc. Cod 726210 Ref. 125

GARANT Clește cu cioc pentru electronică: 1 buc. Cod 727170 Ref. 140

GARANT Clește cu vârf teșit pentru electronică: 1 buc. Cod 727165 Ref. 140

GARANT Clește cu tăiere laterală din vanadiu: 1 buc. Cod 723040 Ref. 160

GARANT Clește de dezizolat automat: 1 buc. Cod 728613 Ref. 6

Pensete pentru dezizolare: 1 buc. Cod 728770 Ref. 120

Foarfecă de cabluri, mică: 1 buc. Cod 730100 Ref. 160

Dorn cilindric cu manșon: 1 buc. Cod 748201 Ref. 9 (0,9 - 5,9 mm)

Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750100 Ref. 100

Tajima Cuțit universal cu lame de rupere: 1 buc. Cod 844900

Cheie franceză: 1 buc. Cod 813961 Ref. 150

Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 BLACK

Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR3
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Cheie unghiulară hexagonală nichelată Hexagon 1,5 mm	626037 1,5
Cheie unghiulară hexagonală nichelată Hexagon 3/16 inch	626039 3/16
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663000 4
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663000 5,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de plastic Mărimea fantei în cruce 2K	668000 2K

Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613500 5,5
Husă din plastic pentru șurubelnițe unghiulare hexagonale Tip 8	626250 8
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 8 mm	664100 8
Oglindă de inspecție Dimensiunea oglinzii 23 mm	081620 23
Clește de dezizolat Pentru secțiunea conductorului 6 mm ²	728613 6
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tijei b 2 mm	663000 2
Bandă izolatoare Culoarea BLACK	083654 BLACK
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 5 mm	626037 5
Cheie inelară Deschiderea cheii 3,2 mm	613500 3,2
Ciocan de lăcătușerie cumanshon de protecție a cozii Greutate fără coadă 100 g	750100 100
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de plastic Mărimea fantei în cruce 1	668000 1
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613500 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613500 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 5 mm	613500 5
Cheie unghiulară hexagonalăfosfatată Hexagon 0,9 mm	626038 0,9
Pensetă de extragere pentru micro-pachete 8 – 14 pini Material AM	727840 AM
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tijei b 2,5 mm	663000 2,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 5,5 mm	664100 5,5
Șurubelniță electronică pentru PhillipsESD Mărimea fantei în cruce 0	669905 0
Forceps pentru montaj cu clemă opritoare Lungimea totală 200 mm	727950 200
Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă Lățimea tijei b 4 mm	664800 4
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 4 mm	626037 4

Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	723040 160
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 3/32 inch	626039 3/32
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăKraftform Micro, ESD Lățimea tijei b 2,5 mm	669900 2,5
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 1/16 inch	626039 1/16
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de plastic Mărimea fantei în cruce 2	668000 2
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613500 8
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 2,5 mm	626037 2,5
Șurubelniță unghiulară pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	669400 1
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 1,3 mm	626037 1,3
Pensetă forma AA dreaptă, izolată Material AM	727920 AM
Clește cu vârf teșit pentru electronică Lungimea totală 140 mm	727165 140
Șurubelniță electronică PozidrivESD Mărimea fantei în cruce 0	669910 0
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Cheie unghiulară hexagonalănichelată Hexagon 3 mm	626037 3
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăKraftform Micro, ESD Lățimea tijei b 4 mm	669900 4
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului Lungimea totală 125 mm	726210 125
Șurubelniță electronică pentru PhillipsESD Mărimea fantei în cruce 1	669905 1
Cheie inelară Deschiderea cheii 4 mm	613500 4
Set de dornuri cu manșon de ghidareîn husă din plastic Număr de perforatoare 9	748201 9
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de plastic Mărimea fantei în cruce 1K	668000 1K
	669900 3

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă Kraftform
Micro, ESD Lățimea tijei b 3 mm

Foarfecă mică de cabluri Lungimea totală 160 mm	730100 160
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 150 mm	813961 150
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de plastic Mărimea fantei în cruce 0	668000 0
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613500 11
Penșetă în trepte, vârf rotunjit, lățime 2,5 mm, 120 mm, forma 2a Material AM	727580 AM
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613500 13
Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi cu fantă Lățimea tijei b 5,5 mm	664800 5,5
Cheie unghiulară hexagonală fosfatată Hexagon 0,7 mm	626038 0,7
Cheie unghiulară hexagonală nichelată Hexagon 1/8 inch	626039 1/8
Penșetă pentru dezizolare cu cuțite 0,6 mm Lungimea totală 120 mm	728770 120
Clește cu cioc pentru electronică Lungimea totală 140 mm	727170 140
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 41 buc. Tip SD	630325 SD
Penșetă ascuțită, 125 mm forma AA Material AM	727520 AM
Penșetă cu acțiune inversă, tip cruce / vârf îndoit, 160 mm Material AM	727700 AM
Cheie unghiulară hexagonală nichelată Hexagon 2 mm	626037 2
Cuțit universal cu 3 lame, 9 mm	844900
Șurubelniță unghiulară pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2	669400 2
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classic complet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663000 3,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613500 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613500 6
Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 125 mm	705800 125