

Set de scule pentru montaj, 90 buc. cu geantă de scule GARANT



Date comandă

Numărul de comandă	680275
GTIN	2050001016867
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde **echipare de bază de înaltă calitate** pentru **întreținere și mentenanță preventivă pentru instalații, mașini, dispozitive etc.**

Livrare:

WIHA Metru pliant din plastic 2 m: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2

DICK Pilă lată ultraperformantă cu mâner: 1 buc. Cod 515000 Ref. 200

GARANT Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195

GARANT Set de chei combinate: 1 buc. Cod 613610 Ref. 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx®: 1 buc. Cod 624810 Ref. 8 (TX6 - TX25)

GARANT Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale cu cap sferic și funcție de reținere în suport din plastic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630299 Ref. 6 (39 buc.)

GARANT Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2

GARANT Clește universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 180

KNIPEX® Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 705800 Ref. 250

GARANT Clește cu fălci rotunde plate, îndoite: 1 buc. Cod 713440 Ref. 200

KNIPEX® Clește drept pentru inele de siguranță interioare: 1 buc. Cod 719790 Ref. J2

KNIPEX® Clește drept pentru inele de siguranță exterioare: 1 buc. Cod 719890 Ref. A2

GARANT Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160

Set de dălți și dornuri **PB Swiss Tools**: 1 buc. Cod 745100 (6 piese)

Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente: 1 buc. Cod 750450 Ref. 300

Ciocan mixt de lăcătuș / cu cap moale: 1 buc. Cod 754880 Ref. 30

GARANT Geantă de scule: 1 buc. Cod 692790

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Tip produs	Trusă de scule
------------	----------------

Accesorii

Pilă lată multifuncțională cu mâner, dantură specială Lungime fără coadă 200 mm	515000 200
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A2	719890 A2
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1
Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente Greutate fără coadă 300 g	750450 300
Set de șurubelnițe late pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Număr de șurubelnițe 6	660031 6
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 39 buc. Tip 6	630299 6
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200
Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 250 mm	705800 250
Ciocan combinat Ø cap ciocan 30 mm	754880 30
Set de chei combinate Număr de chei 9	613610 9
Geantă de scule pentru service din X-ABS, cu compartimente-buzunar	692790

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719790 J2
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Set de dălți și dornuri conice în suport de plasticCalitate specială Număr de unelte 6	745100 6
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667690 2
Set de chei combinate Număr de chei 9	613510 9
Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx®cromate Număr de șurubelnițe 8	624810 8
Miniferăstrău tip arcMâner ergonomic	581195
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Set de scule pentru montaj, 90 buc.fără trusă de scule	680280