

## Set de scule pentru montaj, 90 buc. fără trusă de scule



### Date comandă

Numărul de comandă	680280
GTIN	2050001017383
Clasa articolului	66H

### Descriere

#### Aplicație:

Cuprinde **echipare de bază de înaltă calitate** pentru **întreținere și mentenanță preventivă pentru instalații, mașini, dispozitive etc.**

#### Livrare:

**WIHA** Metru pliant din plastic 2 m: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2

**DICK** Pilă lată ultraperformantă cu mâner: 1 buc. Cod 515000 Ref. 200

**GARANT** Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195

**GARANT** Set de chei combinate: 1 buc. Cod 613610 Ref. 9 (5,5 - 19 mm)

**PB Swiss Tools** Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx®: 1 buc. Cod 624810 Ref. 8 (TX6 - TX25)

**GARANT** Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale cu cap sferic și funcție de reținere în suport din plastic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)

**GARANT** Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630299 Ref. 6 (39 buc.)

**GARANT** Set de șurubelnițe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 6 (3,5 - 10 mm)

**GARANT** Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2

**GARANT** Clește universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 180

**KNIPEX®** Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 705800 Ref. 250

**GARANT** Clește cu fălci rotunde plate, îndoit: 1 buc. Cod 713440 Ref. 200

**KNIPEX®** Clește drept pentru inele de siguranță interioare: 1 buc. Cod 719790 Ref. J2

**KNIPEX®** Clește drept pentru inele de siguranță exterioare: 1 buc. Cod 719890 Ref. A2

**GARANT** Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160

Set de dălți și dornuri **PB Swiss Tools**: 1 buc. Cod 745100 (6 piese)

Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente: 1 buc. Cod 750450 Ref. 300

Ciocan mixt de lăcătuș / cu cap moale: 1 buc. Cod 754880 Ref. 30

**Notă:**  
**Unealta este furnizată slăbită.**

## Descriere tehnică

Tip produs	Trusă de scule
------------	----------------

## Accesorii

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Set de șurubelnițe late pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Număr de șurubelnițe 6	660031 6
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Set de chei combinate Număr de chei 9	613510 9
Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 250 mm	705800 250
Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx® cromate Număr de șurubelnițe 8	624810 8
Ciocan combinat Ø cap ciocan 30 mm	754880 30
Set de dălți și dornuri conice în suport de plastic Calitate specială Număr de unelte 6	745100 6
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667690 2
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 39 buc. Tip 6	630299 6
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente Greutate fără coadă 300 g	750450 300
Miniferăstrău tip arc Mâner ergonomic	581195

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A2	719890 A2
Set de chei combinate Număr de chei 9	613610 9
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719790 J2
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Pilă lată multifuncțională cu mâner, dantură specială Lungime fără coadă 200 mm	515000 200
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 4 mm	660030 4
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 6,5 mm	660030 6,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660030 5,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 3,5 mm	660030 3,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 10 mm	660030 10
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 8 mm	660030 8