



Clește universal de nituit cu pârghie



Date comandă

Numărul de comandă	770410
GTIN	4045197276209
Clasa articolului	72E

Descriere

Execuție:

Corp robust al cleștelui cu brațe ale pârghiei rabatabile, cu blocare automată (consum redus de energie), mânere din 2 componente și recipient de colectare pentru dornurile nitului.

Aplicație:

Pentru montarea niturilor oarbe (toate materialele).

Piese de schimb:

Dorn filetat Cod 770401, bacuri ale mandrinei Cod 770405, recipient de colectare a dornului nitului Cod 770402.

Duză pentru nituri oarbe: 3; 4; 5; 6,4 mm

Duză dorn filetat pentru piulițele nitului: M4; M5; M6; M8; M10

Insertie pentru nituri cu șurub: M4; M5; M6; M8

Descriere tehnică

Duză pentru nituri oarbe	3; 4; 5; 6,4 mm
Duză dorn filetat pentru piulițele nitului	M4; M5; M6; M8; M10
Insertie pentru nituri cu șurub	M4; M5; M6; M8
Tip produs	Clește cu pârghie pentru nituri

Accesorii

Pereche de bacuri de schimb ale mandrinei	770405
Dorn filetat Tip M4	770404 M4
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M10	770401 M10
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M8	770401 M8
Bolț de tracțiune	770403
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M5	770401 M5
Recipient de colectare pentru dornul nitului	770402
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M4	770401 M4
Mâner de clește	770406
Corpul cleștelui pentru Cod 770410	770407
Dorn filetat cu șurub pentru clește cu pârghie pentru nituri Tip M6	770401 M6