



Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: J31



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 719790 J31 |
| GTIN | 4003773048657 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic.

Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma D – fălci îndoite la 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Ø vârfuri | 2,25 mm |
| Forma | D |
| Lungimea totală | 210 mm |
| Pentru Ø inele de siguranță interioare | 40 - 100 mm |
| Standard | DIN 5256 D |
| Utilizare clești pentru inele de siguranță | Inel interior cotit |
| Forma bacurilor | Înclinat la 90° |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Mâner | îmbrăcat în plastic |
| Material | Oțel special |
| Material vârf | Oțel special |
| Suprafață | gri fosfatat |
| Cu limitator de cursă | nu |
| Mâner cu mecanism de blocare | da |
| Vârf înlocuibil | nu |
| Tip produs | Clește pentru inele de siguranță |