



## Clește pentru inele de siguranță, Tip: A01



### Date comandă

Numărul de comandă	719905 A01
GTIN	4045197493101
Clasa articolului	72B

### Descriere

**Execuție:**

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic. **Forma B – făci îndoite 90°.**

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descriere tehnică

Ø vârfuri	0,9 mm
Forma	B
Lungimea totală	135 mm
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	3 - 10 mm
Standard	DIN 5254 B
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță