

**Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe TAURUS®, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	770512 2
GTIN	4007081570008
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Presiune de lucru 5 – 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detașabil.

Avantaj:

Sistemul de fălci de prindere garantează durabilitate foarte ridicată și o prindere fără alunecare a dornurilor nitului. Consum redus de aer comprimat datorită utilizării duble: pentru fixarea și aspirarea dornului rezidual. Pentru un ciclu rapid de lucru.

Livrare:

Cheie pentru montaj SW 12/14 și SW 14/17. 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml și 1 recipient de reumplere cu ulei. Inclusiv duze 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe (oțel / Al) până la	6 mm
Forță de apăsare la 5 bari	9000 N
Cursa dispozitivului	18 mm
Ø maxim dorn	3,2 mm
Branșament pentru furtun	6 mm

Greutate	1,6 kg
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	5 mm
Consum de aer per nit	2,3 l
Branșament pentru furtun	1/4 inch
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe