



Clește pentru inele de siguranță, Tip: A11



Date comandă

Numărul de comandă	719905 A11
GTIN	4045197493118
Clasa articolului	72B

Descriere

Execuție:

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic. **Forma B – fălci îndoite 90°.**

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Lungimea totală	135 mm
Ø vârfuri	1,3 mm
Forma	B
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	10 - 25 mm
Standard	DIN 5254 B
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță