



Set de clești manuali de nituit „Cutie de nituri NTX“



Date comandă

Numărul de comandă	770210
GTIN	4007081540025
Clasa articolului	74A

Descriere

Execuție:

Clește manual de nituit, de primă clasă, din aluminiu turnat de înaltă calitate, bacuri din oțel CrV forjat. Lucru practic datorită consumului redus de energie și amortizării ruperii.

Livrare:

Clește de nituit manual „NTX” Cod 770205 inclusiv duze 10/24 (în poziția de lucru) și 10/18, 10/32 (pe corpul cleștelui) precum și 1 cheie de montaj.

aprox. 940 nituri oarbe de 12 dimensiuni:

aprox. 430 buc. aluminiu / oțel Ø 3 mm în 5 lungimi diferite,

aprox. 350 buc. aluminiu / oțel Ø 4 mm în 5 lungimi diferite,

aprox. 90 buc. cupru / oțel Ø 3 mm și

aprox. 70 bucăți de cupru/oțel 4 mm.

În cutie de plastic stabilă.

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe oțel aliat	2,4 - 4 mm
Greutate (clește manual de nituit)	575 g
Pentru nituri oarbe Al, cupru	2,4 - 5 mm
Lungimea totală (clește manual de nituit)	260 mm
Tip produs	Clește manual de nituit

Accesorii

Clește de nituit manual „NTX”

770205