

**Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe TAURUS®, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	770512 3
GTIN	4007081580007
Clasa articolului	74A

**Descriere****Execuție:**

Presiune de lucru 5 – 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detașabil.

**Avantaj:**

**Sistemul de fălci de prindere** garantează durabilitate foarte ridicată și o prindere fără alunecare a dornurilor nitului. Consum redus de aer comprimat datorită utilizării duble: pentru fixarea și aspirarea dornului rezidual. Pentru un ciclu rapid de lucru.

**Livrare:**

Cheie pentru montaj SW 12/14 și SW 14/17. 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml și 1 recipient de reumplere cu ulei. Inclusiv duze 17/36, 17/40, 17/45.

**Descriere tehnică**

Cursa dispozitivului	25 mm
Pentru nituri oarbe (oțel / Al) până la	6,4 mm
Branșament pentru furtun	6 mm
Consum de aer per nit	4,8 l
Forță de apăsare la 5 bari	14000 N

Greutate	1,9 kg
Ø maxim dorn	4,5 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	6,4 mm
Branșament pentru furtun	1/4 inch
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe