



## Clește pentru inele de siguranță, Tip: A5



### Date comandă

Numărul de comandă	719895 A5
GTIN	4003773024996
Clasa articolului	73F

### Descriere

**Execuție:**

Mânere din tablă de oțel cu mecanism de blocare. **Forma A – fălci drepte.**

**Avantaj:**

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	560 mm
Forma	A
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	122 - 300 mm
Ø vârfuri	3,5 mm
Standard	DIN 5254 A
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Forma bacurilor	drept
Mâner	îmbrăcat în plastic

Material	Oțel laminat, foarte rezistent
Material vârf	Oțel special pentru scule, călit în ulei
Suprafață	acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare	da
Vârf înlocuibil	da
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

## Accesorii

Pereche de vârfuri pentru clește pentru inele de siguranță Forma A5	719910 A5
--	-----------