

**HOLEX****Clește pentru inele de siguranță, Tip: J01****Date comandă**

Numărul de comandă	719805 J01
GTIN	4045197492685
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.

**Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma D – fălci îndoite la 90°.**

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	135 mm
Forma	D
Pentru $\varnothing$ inele de siguranță interioare	8 - 13 mm
$\varnothing$ vârfuri	0,9 mm
Standard	DIN 5256 D
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat

Vârf înlocuibil

nu

Tip produs

Clește pentru inele de siguranță