

**Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	770513 1
GTIN	4045197559968
Clasa articolului	72E

Descriere**Execuție:**

Presiune de lucru 6 – 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detașabil. Pistol pentru nituri oarbe performant și fiabil. Prelucrare rapidă și sigură a niturilor oarbe datorită sistemului puternic de fălci de prindere (fără alunecare pe dornul nitului). Aspirare variabilă pentru aruncarea dornului rupt în recipientul de colectare.

Livrare:

Inclusiv duze (recomandate pentru oțel, oțel superior, aluminiu, cupru): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm.
Inclusiv duze (recomandate pentru aluminiu): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 sticlă de ulei hidraulic 50 ml.

Cursa dispozitivului: 16 mm

Forță de apăsare la 6 bari: 6600 N

Consum de aer per nit: 3,4 l

Branșament pentru furtun: 8 mm

Ø maxim dorn: 2,5 mm

Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la: 4 mm

Descriere tehnică

Cursa dispozitivului	16 mm
----------------------	-------

Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	4 mm
Pentru nituri oarbe aluminiu până la	4,8 mm
Ø maxim dorn	2,5 mm
Greutate	1,7 kg
Consum de aer per nit	3,4 l
Branșament pentru furtun	8 mm
Forță de apăsare la 6 bari	6600 N