

**Dispozitiv pentru piulițele niturilor oarbe (cu acumulator) FireBird®****Date comandă**

Numărul de comandă	770520
GTIN	4007081260039
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv cu acumulator pentru piulițele niturilor oarbe până la M10 aluminiu, M8 oțel și M6 oțel superior.

Avantaj:

Foarte performant, randament mare la fiecare încărcare a acumulatorului. Detorsionare ușoară și sigură a piulițelor niturilor oarbe. Comanda electronică a cursei de utilizare. Sistem de schimbare rapidă pentru dornuri filetate.

Livrare:

Inclusiv câte 1 dorn filetat și o duză M4, M5 și M6, 1 cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal, 2x cheie fixă dublă SW 24x27, acumulator Li-Ion Cod 770527 și încărcător Cod 770528 Ref. 1 în cutie din plastic.

Descriere tehnică

Forță de apăsare	13000 N
Greutate cu acumulator	2,1 kg
Capacitate acumulator	2 Ah

Tensiunea acumulatorului	14,4 V
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe

Accesorii

Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M4	770522 M4
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M5	770522 M5
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M6	770522 M6
Acumulator Li-Ion cu schimbare rapidă Capacitate 2,0 Ah	770527 2,0
Încărcător Tip 1	770528 1