

HOLEX**Clește pentru inele de siguranță, Tip: J11****Date comandă**

Numărul de comandă	719805 J11
GTIN	4045197492692
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.

Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma D – fălci îndoite la 90°.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descriere tehnică

Forma	D
Ø vârfuri	1,3 mm
Lungimea totală	135 mm
Pentru Ø inele de siguranță interioare	12 - 25 mm
Standard	DIN 5256 D
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat

Vârf înlocuibil

nu

Tip produs

Clește pentru inele de siguranță