



Clește pentru inele de siguranță, Tip: A51



Date comandă

Numărul de comandă	719895 A51
GTIN	4003773025023
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mânere din tablă de oțel cu mecanism de blocare. **Forma B – fălci îndoite 90°.**

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Forma	B
Ø vârfuri	3,5 mm
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	122 - 300 mm
Lungimea totală	570 mm
Standard	DIN 5254 B
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel laminat, foarte rezistent

Material vârf	Oțel special pentru scule, călit în ulei
Suprafață	acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare	da
Vârf înlocuibil	da
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Pereche de vârfuri pentru clește pentru inele de siguranță Forma A51	719910 A51
---	------------