



## Clește pentru inele de siguranță, Tip: J51



### Date comandă

Numărul de comandă	719795 J51
GTIN	4003773024958
Clasa articolului	73F

### Descriere

**Execuție:**

Mânere din tablă de oțel cu mecanism de blocare.

**Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma D – fălci îndoite la 90°.**

**Avantaj:**

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	590 mm
Pentru Ø inele de siguranță interioare	122 - 300 mm
Ø vârfuri	3,5 mm
Forma	D
Standard	DIN 5256 D
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Material	Oțel laminat

Material vârf	Oțel special pentru scule, călit în ulei
Suprafață	acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare	da
Vârf înlocuibil	da
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

## Accesorii

Pereche de vârfuri pentru clește pentru inele de siguranță Forma J51	719810 J51
---	------------