



## Clește pentru inele de siguranță, Tip: A2



### Date comandă

Numărul de comandă	719905 A2
GTIN	4045197493071
Clasa articolului	72B

### Descriere

**Execuție:**

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic. **Forma A – fălci drepte.**

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descriere tehnică

Ø vârfuri	1,8 mm
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	19 - 60 mm
Lungimea totală	180 mm
Forma	A
Standard	DIN 5254 A
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Forma bacurilor	drept
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	negru fosfatat
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță