

Garant**Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: A31****Date comandă**

Numărul de comandă	719870 A31
GTIN	4045197504173
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastate în corpul cleștelui.

Clește negru. Cap șlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulație cu **arc de deschidere integrat**.

Forma B – fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Ø vârfuri	2,3 mm
Lungimea totală	210 mm
Forma	B
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	40 - 100 mm
Standard	DIN 5254 B

Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Material vârf	Oțel special
Suprafață	negru
Cu limitator de cursă	nu
Articulație cu arc de deschidere integrat	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță