

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,25 mm
Pârghie cu articulație	259015 11
Decalaj central L ₃	11 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 9
Mărimea plăcuței	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	20 mm
Cod ISO Suport	A16M PCLNR/L09
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500