

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNL la 95° pentru plăcuțe amovibile CN.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Pârghie cu articulație	259015 11
Cod ISO Suport	A16M PCLNR/L09
Lungimea totală L	150 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Înălțime de strângere L_2	15,25 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 9
Mărimea plăcuței	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3
Hexagon 2 mm

674242 2

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500