

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-618, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094260 10
GTIN	10076490489448
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-618. Mănuși extrem de subțiri și totuși rezistente datorită tehnologiei de tricopat cu **mărimea 18**. Se recomandă în special pentru lucrările simple de montaj cu cerințe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalațiilor de aer condiționat, fasciculelor de cabluri.

Execuție text publicitar:

Mănușă tricopată fin, subțire pentru lucrări de montaj ușoare, care necesită precizie ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Material acoperire	PU

Fără silicon	nu
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără DMF	nu
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Mărimea mănușilor	10
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3121X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	195 mm
Culoarea	negru / albastru
Greutate	7,4 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	PU
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	FG
Tip produs	Mănuși universale