

Garant

Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HB7010, Număr de pași / inch: 19

**Date comandă**

Numărul de comandă	270799 19
GTIN	4045197926081
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Număr de pași / inch	19
Materialul sculei	Carbura
Tip de utilizare	dreapta
Utilizare la interior/exterior	exterior
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7010
Tip de filet	BSP
Tip de filet	BSW
Tip de filet	BSP-LH
Tip de filet	G-LH
Tip de filet	BSW-LH

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,17 mm
Mărimea plăcuței L	11 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		