

**Garant****Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, Ø DC h8: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114200 12
GTIN	4045197016133
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Grosime standard a miezului fără conicitate.  
Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.  
Canale spațioase și șlefuite cu spiră îngustă.  
Suprafață lustruită.  
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

**Recomandare:****Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Descriere tehnică**

Lungimea canalului de așchii $L_c$	101 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal $D_c$	12 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii $D_s$	12 mm
Lungimea totală L	151 mm
Avans f în aluminiu, plastic cu așchii lungi	0,22 mm/rot
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	83 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	W
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		