

Garant**Mâner de împingere pentru uși cu canaturi fără inserție****Date comandă**

Numărul de comandă	914220
GTIN	4045197492265
Clasa articolului	91Y

Descriere**Adaptat pentru:**

De la data de fabricație **08 / 2008** pentru **uși batante și uși glisante ale grupei de produse dulapuri de scule (excepție nr. 942951 – vezi nr. 914231), uși batante și uși glisante ale grupei de produse dulapuri (excepție fac dulapurile pentru garderobă și dulapurile cu rafturi – vezi nr. 914221, Info Point nr. 948005; 948010; 950955, Office Station nr. 948800 – 948815; 951700 – 951715, dulap HOLEX nr. 949521 și Cod 959000). Uși batante și uși glisante din grupele de produse 97 și 98 (excepție Tool24 și dulapuri de siguranță). Grupa de produse 99 – rafturi grele (set uși batante nr. 993320 – 993330).**

Începând cu data de fabricație **08/2016** pentru dulapuri ESD nr. 927735; 927755; 972380.

Livrare:

Mâner de împingere cu zăvor de broască drept (inclusiv 2 discuri de prindere pentru fixarea barelor de blocare). Mânerul este fixat în carcasă cu un închizător tip baionetă. Nu sunt necesare alte elemente de fixare.

Descriere tehnică

Recomandat pentru	Uși batante și glisante grupa de produse 94, 95, 97, 98, 99
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare	da
Inserția poate fi montată direct prin introducere	da
Tip de închidere	Pentru prinderea unei încuietori cilindrice

Nu sunt necesare alte elemente de fixare	da
Livrare fără inserție	da
Forma zăvorului de broască	drept
Inserția poate fi schimbată	da
Materialul mânerului de împingere	Plastic
Culoarea	negru
Se poate încorpora inserția pentru sisteme de închidere	da
Livrare	Inclusiv 2 șaibe de fixare pentru fixarea de bara de blocare
Lungimea zăvorului de broască	40 mm
Cu câmp de inscripționare	da
Pentru echipamente și mobilier industrial începând cu anul de fabricație	August 2008
Nu este recomandat pentru	Cod 942951; dulapuri de garderobă și cu rafturi; dulapuri asecos
Lățimea zăvorului de broască	26 mm
Tip produs	Mâner de împingere