

**Garant****Alezor manual configurabil, neacoperit, Ø nominal DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	160200 3
GTIN	4045197926456
Clasa articolului	10N

**Descriere****Execuție:**

Cu **spirală pe stânga** la 7 – 8° și con de atac lung peste 1/4 din lungimea tăișului. Număr par de dinți cu împărțire inegală pentru gaură rotundă și fără vibrații. Șlefuirea pe partea plană a secțiunii de tăiere netezește gaura și ghidează alezorele.

Alezoare manuale **rectificate pentru ajustare conform preferințelor dumneavoastră.**

**Aplicație:**

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

**Descriere tehnică**

Gamă de Ø	2,651 - 3 mm
Lungimea totală L	62 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	3 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	42 mm
Pătrat coadă □	2,4 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	31 mm
Număr de dinți Z	6
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 206 B
Unghiul elicei	7-8 grad
Răcire interioară	nu

Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		