


Calibru pentru caneluri, cu toleranță numerică, Tip: A



Date comandă

Numărul de comandă	484410 A
GTIN	2050001956637
Clasa articolului	48B

Descriere

IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Dim. nominală: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

Calitate: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Execuție:

Pentru dimensiune intermediară sau toleranță numerică.

Calibre pentru caneluri ale arborilor cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Notă:

Tipul de denumire a referinței se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999

Tip B = 6,001 – 8,999

Tip C = 9,001 – 12,999

Tip D = 13,001 – 16,999

Tip E = 17,001 – 20,999

Tip F = 21,001 – 25,999

Exemplu: 15,8 m6 sau 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 3,001 - 5,999 mm

Descriere tehnică

Dim. nominală	3,001 - 5,999 mm
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 1938-1
Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	R

Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru pentru caneluri

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm	018400 20
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	019620 60
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028300 20
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60