

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-619, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094262 7
GTIN	10076490481145
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

Seria HyFlex®. Mănuși extrem de subțiri și totuși rezistente datorită tehnologiei de tricatat cu **mărimea 18**. Recomandate în special pentru lucrări ușoare de montaj cu cerințe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalațiilor de aer condiționat, fasciculelor de cabluri. HyFlex® 11-619. Cu strat de acoperire până în zona de puls.

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Tehnologie de tricatat: 18G

Culoarea: alb

**Descriere tehnică**

Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Mărimea mănușilor	7

Material acoperire	PU
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Greutate	7,4 g
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără DMF	nu
Fără silicon	nu
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
EN 388:2016	2121X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	alb
Tehnologie de tricatat	18G
Tip produs	Mănuși universale