

**Garant****Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 20 mm, începând de la lățimea canalului m: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290354 8
GTIN	4045197926708
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

Șurub	290399 2
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	21,7 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	8 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	68 mm
Ø cozii	20 mm
Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	20 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L <sub>s</sub>	50 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri