

Garant**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2525X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 104,5 mm

Portplăcuță: 259033 2

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259033 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	104,5 mm

șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525X12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungime cap L ₁	34 mm
Gheară, șurub, arc	259036 8
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit