

Garant**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 1616X09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 09T3..

Lățimea funcțională L₄: 23 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Portplăcuță: 259033 7

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Lungime cap L ₁	27 mm
Gheară, șurub, arc	259036 12
Mărime coadă	16 mm

șurub pentru portplăcuță	259027 5
Cod ISO Suport	DCLNR/L 1616X09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungimea totală L	74 mm
Portplăcuță	259033 7
Lățimea funcțională L ₄	23 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit