

ASATEX**Pereche de mănuși Hit Flex, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094280 7
GTIN	4029201135478
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

Hit Flex. Mănuși permeabile la aer cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru o sensibilitate tactilă bună, rezistență ridicată la abraziune și formă foarte bună. Öko-Tex® Standard 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100

Culoarea: negru / gri

Descriere tehnică

Simț tactil	bun(ă)
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Material acoperire	Nitril
Mărimea mănușilor	7
Fără silicon	nu
Fără DMF	nu
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
EN 388	4131X
Material de suport	Nylon, elastan
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Greutate	22,4 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale