

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SDJCR/L 2525X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 104,5 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 3

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Lungimea totală L	104,5 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	269007 1
șurub pentru portplăcuță	269013 1
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2525X11
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500