

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-800, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094350 7
GTIN	10076490480902
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Seria HyFlex®. Mănuși versatile cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări precise și generale. Oferă un echilibru optim între confort, mobilitate și protecția mâinii. Cu Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pentru reducerea oboselei mâinii. Standard Öko-Tex® 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Fără DMF	da
Material acoperire	Nitril
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)

Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3131A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	199 mm
Culoarea	gri / alb
Greutate	20,4 g
Tehnologie de tricotat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale

