

Garant**Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/06 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 1616X06

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0604..

Lățimea funcțională L₄: 20 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Portplăcuță: 259033 8

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	74 mm
Lungime cap L ₁	27 mm

Gheară, șurub, arc	259036 13
șurub pentru portplăcuță	259027 1
Portplăcuță	259033 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Cod ISO Suport	DWLNRL 1616X06
Mărime coadă	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8