

Garant**Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/06 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 1616X06

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0604..

Lățimea funcțională L₄: 20 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Portplăcuță: 259033 8

Descriere tehnică

Lungimea totală L	74 mm
Portplăcuță	259033 8
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	27 mm

Gheară, șurub, arc	259036 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Cod ISO Suport	DWLNRL 1616X06
Mărimea plăcuței	6 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 1
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8