

Garant**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, set de 3 bucăți, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj LCD foarte mare (12 mm), cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea măsurătorii imediat după pornire.

Funcționare:

Aducere la zero a afișajului în orice poziție, schimbarea sensului de măsurare, blocarea tastaturii ca protecție împotriva acționării accidentale, Auto-Off (opțional). Repornire prin mișcare sau acționarea tastelor; se păstrează întotdeauna raportarea la referință. IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Ceas comparator cu capac de protecție din aluminiu înșurubabil la capătul palpatorului de măsurare și capăt de ridicare cu montare alternativă. 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

3x ceas comparator Cod 434000 Ref. 12,5.

Accesorii opționale:

Vârfuri palpatoare de schimb și speciale Cod 434900 / 4910 / 4915, cablu de ridicat Cod 434930, cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,01 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Forță de măsurare	0,5 – 1 N
Citire comutabilă	0,0005 inch
Calibrarea	C1
Ø tije de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	60 mm
Eroare de toleranță	0,02 mm
Grosime carcasă	28 mm
Clasă de protecție IP	IP 52
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Accesorii

Ceas comparator digital
Citire 0,01 mm Domeniu de
măsurare 12,5 mm

434000 12,5